




Cabo com conector

ASTGH080MSS0002H08




Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	133
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm





Cabo com conector

ASTGH080MSS0002H08

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GY =	cinza
PK =	rosa
OG =	laranja
VT =	lilás
WH =	branco