




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP



Aplicação

Característica especial	antissalpícos
Formato	com terminal de paragem

Dados mecânicos

Peso [g]	34,9
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões [mm]	M16 x 1
Designação da rosca	M16 x 1
Diâmetro interno [mm]	12
Materiais	latão antissalpícos; Porcas: latão antissalpícos
Binário de aperto [Nm]	3; (porcas de fixação: 10)

Acessórios

Items fornecidos	Porcas: 2
------------------	-----------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

Diagramas e gráficos

Instalação

