




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP



Aplicação	
Característica especial	antissalpícos
Formato	com terminal de paragem
Dados mecânicos	
Peso [g]	55,3
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões [mm]	M22 x 1
Designação da rosca	M22 x 1
Diâmetro interno [mm]	18
Materiais	latão antissalpícos; Porcas: latão antissalpícos
Binário de aperto [Nm]	5; (porcas de fixação: 10)
Acessórios	
Items fornecidos	Porcas: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
Diagramas e gráficos	
Instalação	