


E12454



Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP



Aplicação	
Característica especial	antissalpícos
Formato	com terminal de paragem
Dados mecânicos	
Peso [g]	118,5
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida)
Dimensões [mm]	M36 x 1,5
Designação da rosca	M36 x 1,5
Diâmetro interno [mm]	30
Materiais	latão antissalpícos; Porcas: latão antissalpícos
Binário de aperto [Nm]	7; (porcas de fixação: 20)
Acessórios	
Items fornecidos	Porcas: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
Diagramas e gráficos	
Instalação	