




Cabo com conector

ASTGH120MSS0005H12



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-5...70
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	329,5
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.



Cabo com conector

ASTGH120MSS0005H12

Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Cores dos condutores :
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
GY/PK =	cinza / rosa
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo
RD/BU =	vermelho / azul