




Cabo com conector

ADOAH080VAS0003G08

Nos conectores fêmea de 8 polos as cores do núcleo não são normalizadas.
Tenha atenção à ligação do sensor e dos conectores fêmea (consulte a ficha técnica).



Aplicação	
Característica especial	Cabo blindado
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	440
Dimensões [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais	PVC; PUR
Material do invólucro	PUR
Material da porca	aço inoxidável
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças



Cabo com conector


ADOAH080VAS0003G08

conexão elétrica

Cabo: 3 m, PVC, laranja, Ø 6,6 mm, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PUR, preto; Bloqueio: aço inoxidável; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos condutores :

BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	blindagem