




Distribuidor Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	4
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	23,9
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material da porca	zinco moldado sob pressão	
Versão do conector	M12	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E12481




Distribuidor Y


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado

