




Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura	[A]	12
Corrente máx. de carga total	[A]	12; (...40 °C)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	24,6
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		zinco moldado sob pressão
Versão do conector		M12
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado