


E12495



Cabo com conector

ADOGD040ZDS0005H04



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Formato	Cabo de Potência, codificação T	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	12
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	545
Dimensões	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiais	PP	
Material do invólucro	TPU	
Material da porca	zinco moldado sob pressão, níquelado	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E12495



Cabo com conector


ADOGD040ZDS0005H04

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos condutores :
preto
castanho
azul
branco