


E12505



Cabo com conector

ADOAH120ZDS0010H12



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 30 AC/DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	1,5
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	623,5
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, níquelado
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 2 Mio.
	Torção máxima permitida	360 °/m



Cabo com conector

ADOAH120ZDS0010H12

Notas

Quantidade da embalagem


1 peças

conexão elétrica

Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, níquelado; Contatos: dourado;
 Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
GY/PK =	cinza / rosa
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	lilás
WH =	branco
YE =	amarelo
RD/BU =	vermelho / azul