


E12510



Cabo com conector

ASTGN040ZDS0002L04



Aplicação

Característica especial	Contactos banhados a ouro
Formato	cabo de Ethernet, codificação D

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	151,5
Dimensões [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12510



Cabo com conector

ASTGN040ZDS0002L04

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



BU =	azul
OG =	laranja
WH =	branco
YE =	amarelo