




Cabo com conector

ASTGN040ZDS0020L04



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Formato

cabo de Ethernet, codificação D

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

< 250 AC/DC

Corrente máx. de carga total

[A]

4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

1380,5

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 47,3

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E12513



Cabo com conector

ASTGN040ZDS0020L04

conexão elétrica


Cabo: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



BU =
OG =
WH =
YE =

Cores dos condutores :
azul
laranja
branco
amarelo