


Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07M6



Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	465,5
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	70
Cabeçote do flange tipo ISO		F07
Parafuso de arrasto		M6
Materiais	Suporte de montagem: plástico; peças metálicas: 1.4301 (aço inoxidável / 304)	

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------