


E12529



Distribuidor Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS




Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento [V]		60 AC/DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total [A]		4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]		-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso [g]		37,1
Materiais		PUR preto
Material do invólucro		PUR, Sem halogéneo
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

Distribuidor Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PUR, Sem halogéneo; Contatos: dourado



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PUR, Sem halogéneo; Contatos: dourado



Conexão

