

E12551



Cabo com conector

ADOGS020PLS0005H02



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-20...85
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso	[g]	186,7
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12551



Cabo com conector

ADOGS020PLS0005H02

conexão elétrica


Cabo: 5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Corpo moldado: PA; Contatos: niquelado



Conexão



BK =
BN =

Cores dos condutores :
preto
castanho