




Cabo em Y

YDOGS040PLS0001H02



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	8...32 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-20...85
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	86,2
Dimensões	[mm]	24 x 24 x 54
Materiais	PA	
Quantidade de slots do distribuidor central	2	
Adequação para calhas articuladas	sim	
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
	Torção máxima permitida	± 180 °/m

E12552



Cabo em Y

YDOGS040PLS0001H02

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica


Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Contatos: niquelado



Conexão



BK =
BN =

Cores dos condutores :
preto
castanho