


E12556



Prolongador

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



Aplicação		
Característica especial		Sem silicone; Sem halogéneo
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	12...24 DC
Classe de proteção		III
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-30...70
Proteção		IP 67; (conector compatível encaixado)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	119
Material do invólucro		PA
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E12556



Prolongador

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 6,4 mm; retorcido; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x conector DEUTSCH, reto; Corpo moldado: PA; Contatos: niquelado



Conexão

