


E12557



Prolongador

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	12...24 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-30...70
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso [g]	173,7
Material do invólucro	PA

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12557



Prolongador

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, lilás, Ø 6,4 mm; retorcido; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x conector DEUTSCH, reto; Corpo moldado: PA; Contatos: niquelado



Conexão

