



Cabo em Y

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS



| Aplicação                                   |                                                                |                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial                     | Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas |                                                                               |
| Sem silicone                                | sim                                                            |                                                                               |
| Dados elétricos                             |                                                                |                                                                               |
| Tensão de funcionamento                     | [V]                                                            | 8...32 DC                                                                     |
| Classe de proteção                          |                                                                | III                                                                           |
| Corrente máx. de carga total                | [A]                                                            | 4                                                                             |
| Condições de funcionamento                  |                                                                |                                                                               |
| Temperatura ambiente                        | [°C]                                                           | -40...80                                                                      |
| Temperatura ambiente (em movimento)         | [°C]                                                           | -20...80                                                                      |
| Proteção                                    | IP 67; (conector compatível encaixado)                         |                                                                               |
| Dados mecânicos                             |                                                                |                                                                               |
| Peso                                        | [g]                                                            | 213,8                                                                         |
| Materiais                                   | PA; soquete: TPU laranja; Vedação: FKM                         |                                                                               |
| Material da porca                           | latão, niquelado                                               |                                                                               |
| Quantidade de slots do distribuidor central | 2                                                              |                                                                               |
| Adequação para calhas articuladas           | sim                                                            |                                                                               |
| Adequação para calhas articuladas           | Raio da dobra para aplicações flexíveis                        | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                             | Velocidade de deslocamento                                     | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                             | Número máximo de dobras                                        | > 5 Mio.                                                                      |
|                                             | Torção máxima permitida                                        | ± 180 °/m                                                                     |

# E12562



## Cabo em Y


YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

### Notas


Quantidade da embalagem 1 peças

### conexão elétrica - conector DEUTSCH

Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

