




Cabos de conexão com conector AMP


ADOGX060--A002E06



| Dados elétricos                     |      |                                        |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| Tensão de funcionamento             | [V]  | 12...24 DC                             |
| Condições de funcionamento          |      |                                        |
| Temperatura ambiente                | [°C] | -40...100                              |
| Temperatura ambiente (em movimento) | [°C] | -40...100                              |
| Proteção                            |      | IP 67; (conector compatível encaixado) |
| Dados mecânicos                     |      |                                        |
| Peso                                | [g]  | 246,4                                  |
| Materiais                           |      | PBT                                    |
| Notas                               |      |                                        |
| Quantidade da embalagem             |      | 1 peças                                |

**Cabos de conexão com conector AMP**

ADOGX060--A002E06

**conexão elétrica**Cabo: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>**conexão elétrica - soquete****Conexão**

BN =  
RD =  
WH =

Cores dos condutores :  
castanho  
vermelho  
branco

Conexão: 1 x conector AMP, reto; Contatos: niquelado