


E12566



Cabos de conexão com conector AMP

ADOGX060--A005E06



Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	12...24 DC
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...100
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-40...100
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)
Dados mecânicos	
Peso [g]	576,5
Materiais	PBT
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

E12566



Cabos de conexão com conector AMP


ADOGX060--A005E06

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão



Cores dos condutores :
BN = castanho
RD = vermelho
WH = branco

Conexão: 1 x conector AMP, reto; Contatos: niquelado