


# E12570



## Soquete de instalação

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O-ring

### Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total [A]	4

### Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

### Dados mecânicos

Peso [g]	38,9
Rosca de montagem	PG 9
Materiais	zinco moldado sob pressão
Material do invólucro	zinco moldado sob pressão

### Notas


Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

### conexão elétrica

Cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão



# E12570



## Soquete de instalação

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

### Conexão



Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco