




Conector fêmea AMP confeccionável

SDOGV060--AFKCR



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	12...24 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
----------------------	------	-----------

Temperatura ambiente (em movimento)	[°C]	-40...100
-------------------------------------	------	-----------

Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)
----------	--

Dados mecânicos

Peso	[g]	14
------	-----	----

Dimensões	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
-----------	------	--------------------

Materiais	carcaça dos soquetes: PBT; Contatos: estanhado
-----------	--

Acessórios

Items fornecidos	tampão: 6
------------------	-----------

Isolação individual de cada fio: 2 x 0,5 mm²Isolação individual de cada fio: 4 x 2,5 mm²

Contato de crimpagem: 6

conexão elétrica

terminais: 2 x 0,5 mm²

E12582




Conector fêmea AMP confeccionável

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão



Conexão: 1 x conector AMP, reto; Contatos: estanhado