




Conector fêmea a cablar

SDOGS060--AFKCR



Aplicação

Característica especial	Sem silicone
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso [g]	15,1
Materiais	latão niquelado; PA

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12583



Conector fêmea a cablar

SDOGS060--AFKCR

conexão elétrica

6 x 0,5 mm²

Conexão: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Conexão

