




Parafuso de segurança

10x One way screw M4x20



Aplicação	
Aplicação	para aplicações de segurança
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente	[°C] -25...80
Dados mecânicos	
Peso	[g] 29
Dimensões	[mm] M4
Designação da rosca	M4
Materiais	parafuso: aço inoxidável
Binário de aperto	[Nm] 0,8...2
Notas	
Quantidade da embalagem	10 peças