E12588

Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F03/M4



Aplicação		
Formato		para tipos IND, INE
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	459
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	36
Cabeçote do flange tipo ISO		F03
Parafuso de arrasto		M4
Materiais		Suporte de montagem: plástico; peças metálicas: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças