


Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10



Aplicação

Formato

para tipos IND, INE

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

716

Diâmetro do cabeçote do flange

[mm]

165

Cabeçote do flange tipo ISO

F16

Parafuso de arrasto

M10

Materiais

Suporte de montagem: plástico; peças metálicas: 1.4301 (aço inoxidável / 304)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças