


E12613



Prolongador

ASTGH030MSS00,5H03



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC/DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-25...90
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]	30,5
Materiais	invólucro: TPU laranja; Porca de bloqueio: latão niquelado
Binário de aperto [Nm]	0,6...1,5

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------


E12613



Prolongador

ASTGH030MSS00,5H03


conexão elétrica



conexão elétrica

Cabo: 0,5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica

