


Suporte de montagem

VALVE BRACKET 30-50MM



Aplicação

Formato

para interfaces mecânicas em acionamentos pneumáticos VDI / VDE 3845

Dados mecânicos

Peso

[g]

454,5

Distância entre os furos
para o elemento angular de
montagem

80 x 30 / 130 x 30 mm

Altura do eixo para
acionamento de válvula

30 / 40 / 50 mm

Adequado para diâmetros de [mm]
eixo

> 38

Materiais

suporte de montagem: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Adaptador de eixo: alumínio

E12628



Suporte de montagem

VALVE BRACKET 30-50MM

Acessórios

Items fornecidos

parafuso de sextavado interno: 1 x M6 x 45, aço inoxidável

parafusos de cabeça cilíndrica: 8 x M5 x 8, aço inoxidável

porcas sextavadas: 8 x M5, aço inoxidável

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças