


Cabo com conector

ADOGX050MSS0020H05



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Formato

Cabo de Potência, codificação L

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

63 DC

Corrente máx. de carga total

[A]

16

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

4315,5

Dimensões

[mm]

49 x 15,6 x 15,6

Materiais

PP

Material do invólucro

TPE

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

E12644



Cabo com conector

ADOGX050MSS0020H05

conexão elétrica

Cabo: 20 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY