

E12658



Prolongador

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro	
Formato	Cabo de Potência, codificação L	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	64 DC
Corrente máx. de carga total	[A]	16
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	104,2
Materiais	PP	
Material do invólucro	TPE	
Material da porca	latão, niquelado	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E12658



Prolongador

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS

conexão elétrica

Cabo: 0,25 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica - 2

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

