


E12660



Prolongador

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS



Aplicação

Característica especial

Contactos banhados a ouro

Formato

Cabo de Potência, codificação L

Dados elétricos

Tensão de funcionamento

[V]

64 DC

Corrente máx. de carga total

[A]

16

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

257,2

Materiais

PP

Material do invólucro

TPE

Material da porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças



Prolongador

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

conexão elétrica

Cabo: 1,0 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica - 2

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: L; Corpo moldado: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

