

Prolongador

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Adequação para calhas articuladas
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (em movimento) [°C]	-20...80
Proteção	IP 67; (conector compatível encaixado)

Dados mecânicos

Peso [g]	94,3								
Materiais	PA; soquete: TPU laranja; Vedação: FKM								
Material da porca	latão, niquelado								
Adequação para calhas articuladas	sim								
Adequação para calhas articuladas	<table> <tr> <td>Raio da dobra para aplicações flexíveis</td><td>mín. 10 x diâmetro do cabo</td></tr> <tr> <td>Velocidade de deslocamento</td><td>max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Número máximo de dobras</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Torção máxima permitida</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²	Número máximo de dobras	> 5 Mio.	Torção máxima permitida	± 180 °/m
Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 10 x diâmetro do cabo								
Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²								
Número máximo de dobras	> 5 Mio.								
Torção máxima permitida	± 180 °/m								

Prolongador

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - soquete


Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto



conexão elétrica

Cabo: 1 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

