


E12723



Cabo em Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



Aplicação	
Característica especial	Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 25 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	2
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 65; IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	52
Material do invólucro	TPU
Material da porca	zinco moldado sob pressão, niquelado
Material da vedação	FKM
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

Cabo em Y


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

conexão elétrica


Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, laranja, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete C

Conexão



Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



conexão elétrica - conector A (2)

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm



E12723



Cabo em Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

conexão elétrica - conector B (1)

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm

