


E12736




Cabos de conexão com conector AMP

ecomatPanel/Cable/5m



Aplicação	
Característica especial	Cabo blindado
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Proteção	IP 20; (sem resistência)
Dados mecânicos	
Peso [g]	456,4
Dimensões [mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Materiais	invólucro: PBT-GF20
Material do invólucro	PBT
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica	
Cabo: 5 m, PUR, cinza, Ø 8,3 mm, blindado; 2 x 0,5 mm² (cabos torcidos em pares) + 2 x 0,5 mm² (cabos torcidos em pares)	
Conexão: AMP MQS, reto; Corpo moldado: PBT; Contatos: estanhado	




E12736



Cabos de conexão com conector AMP

ecomatPanel/Cable/5m

Conexão



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb