


E12737



Conector fêmea a cablar

ecomatPanel/Connection Set



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	8...32 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Proteção	IP 20; (sem resistência)

Dados mecânicos

Peso [g]	10
Dimensões [mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materiais	invólucro: PBT-GF20
Material do invólucro	PBT

Acessórios

Items fornecidos	120 Ohm de resistência
	Contato de crimpagem
	tubo protetivo


Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

5 x 0,5...0,75 mm²

Conexão: AMP MQS, reto; Corpo moldado: PBT; Contatos: estanhado



E12737



Conector fêmea a cablar

ecomatPanel/Connection Set

Conexão

