


E12745



Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M18/NT/MS/END STOP



Aplicação

Formato com terminal de paragem

Dados mecânicos

| | |
|-------------------------|--|
| Peso [g] | 67,75 |
| Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida) |
| Dimensões [mm] | M22 x 1 / L = 33,5 |
| Designação da rosca | M22 x 1 |
| Diâmetro interno [mm] | 18 |
| Materiais | latão revestimento de bronze branco; Porcas: latão revestimento de bronze branco |
| Binário de aperto [Nm] | 5; (porcas de fixação: 20) |

Acessórios

Items fornecidos Porcas: 2

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

Diagramas e gráficos

Instalação

