




Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Aplicação

Característica especial

antissalpícos

Formato

com terminal de paragem

Dados mecânicos

Peso

[g]

28,25

Instrução de instalação

Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)

Dimensões

[mm]

M12 x 1 / L = 28

Designação da rosca

M12 x 1

Diâmetro interno

[mm]

8

Materiais

aço galvanizado; antissalpícos; porcas de fixação: aço galvanizado; antissalpícos

Binário de aperto

[Nm]

5; (porcas de fixação: 10)

Acessórios

Items fornecidos

Porcas: 2

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

Diagramas e gráficos

Instalação

