


Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5


Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	471,7
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	42
Cabeçote do flange tipo ISO		F04
Parafuso de arrasto		M5
Materiais		peças metálicas: 1.4301 (aço inoxidável / 304)

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------