




Cabo com conector

ADOGB050ZDS0002B05



Aplicação			
Característica especial		Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Dados elétricos			
Tensão de funcionamento	[V]	< 400 AC/DC	
Classe de proteção		II	
Corrente máx. de carga total	[A]	5	
Condições de funcionamento			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Proteção		IP 68	
Dados mecânicos			
Peso	[g]	187,7	
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49,9	
Material do invólucro		PUR	
Material da porca		zinco moldado sob pressão	
Adequação para calhas articuladas		sim	
Adequação para calhas articuladas		Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 7,5 x de diâmetro mínimo do cabo
		Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
		Número máximo de dobras	> 5 Mio.
Notas			
Quantidade da embalagem		1 peças	

E12772



Cabo com conector

ADOGB050ZDS0002B05

conexão elétrica

Cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



Conexão

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH