




Cabo com conector

ADOGB050ZDS0005B05



Aplicação		
Característica especial	Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 400 AC/DC
Classe de proteção		II
Corrente máx. de carga total	[A]	5
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	390
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material do invólucro		PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão
Adequação para calhas articuladas		sim
Adequação para calhas articuladas	Raio da dobra para aplicações flexíveis	mín. 7,5 x de diâmetro mínimo do cabo
	Velocidade de deslocamento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	Número máximo de dobras	> 5 Mio.
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	

E12773



Cabo com conector

ADOGB050ZDS0005B05

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



Conexão

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH