


E12774



Conector fêmea a cablar

SDOGB050ZDSFKPG



Aplicação		
Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro	
Sem silicone		
sim		
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 400 AC/DC
Classe de proteção		
Corrente máx. de carga total	[A]	9
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	48,808
Material do invólucro		PA; PUR
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Material da vedação		NBR
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

E12774



Conector fêmea a cablar

SDOGB050ZDSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 7...13 mm; AWG 16

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo moldado: PA; PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Vedação: NBR; Contatos: dourado



Conexão

