




Prolongador duplo em T

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Aplicação	
Característica especial	Contactos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	< 300 AC/DC
Classe de proteção	II
Corrente máx. de carga total [A]	10
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-30...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Peso [g]	71,25
Material da porca	zinco moldado sob pressão
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças
conexão elétrica - conector A	

Conexão: 7/8"; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado






Prolongador duplo em T

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete B

Conexão: 7/8"; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado



conexão elétrica - soquete C

Conexão: 7/8"; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado

