




Soquete de instalação

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Dados elétricos              |      |                   |
|------------------------------|------|-------------------|
| Tensão de funcionamento      | [V]  | < 30 AC / < 36 DC |
| Corrente máx. de carga total | [A]  | 4                 |
| Condições de funcionamento   |      |                   |
| Temperatura ambiente         | [°C] | -25...90          |
| Proteção                     |      | IP 68             |
| Dados mecânicos              |      |                   |
| Peso                         | [g]  | 21,7              |
| Rosca de montagem            |      | M16               |
| Materiais                    |      | latão niquelado   |
| Material do invólucro        |      | latão, niquelado  |
| Notas                        |      |                   |
| Quantidade da embalagem      |      | 1 peças           |



## Soquete de instalação


EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

### conexão elétrica

Cabo: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado



### Conexão

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Cores dos condutores : |
| BK = | preto                  |
| BN = | castanho               |
| BU = | azul                   |
| GY = | cinza                  |
| WH = | branco                 |