


Cabos de conexão com conector de válvula

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] < 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão diodo de roda livre

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 226

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material da porca latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador em funcionamento 1 x LED, verde

Acessórios

Items fornecidos parafuso

etiqueta para marcação



Cabos de conexão com conector de válvula

STGH050MSS0004B03VDAA041--S


Notas

Quantidade da embalagem

1 peças

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

Cabo: 4 m, PUR / PVC, Sem halogéneo; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado

