




Cabo de conexão Y com conector de válvula

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

artigo descontinuado



Aplicação

Característica especial

Sem halogéneo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]

10...30 DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]

350,2

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material da porca

latão, niquelado


E12068




Cabo de conexão Y com conector de válvula

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	2 x LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos	parafuso	
	etiqueta para marcação	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - conector		
Conexão		



Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E12068



Cabo de conexão Y com conector de válvula

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

conexão elétrica

Cabo: 3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

