


E12226



Cabo de ligação Ethernet

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



Aplicação		
Característica especial		Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Formato		cabo de Ethernet, codificação D
Aplicação		cabo Patch cruzado; cabo Patch
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)
Dados mecânicos		
Peso	[g]	167,2
Materiais		PUR / PC
Material do invólucro		PUR / PC
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

Cabo de ligação Ethernet


VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

conexão elétrica - conector M12

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: D; Corpo moldado: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm

**conexão elétrica**

Cabo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, blindado; 4 x 0,38 mm²

Conexão**conexão elétrica - conector RJ45**

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo moldado: PC

