


Cabo com conector

ADOAH040VAS0020G04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Corrente máx. de carga total [A]	4

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	1046,6
Dimensões [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material da porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas



Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

**Cabo com conector**

ADOAH040VAS0020G04

conexão elétricaCabo: 20 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada

**Conexão**

Cores dos condutores :

BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco