


Plugável

SSTGH040MSSFKSG



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 250 AC/DC
Corrente máx. de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	44,5
Dimensões [mm]	20 x 20 x 62
Materiais	zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro	zinco moldado sob pressão, niquelado
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------



Plugável

SSTGH040MSSFKSG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: zinco moldado sob pressão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado;
Contatos: dourado; Cabo de conexão blindado: protegível



Conexão

