


E12266



Plugável

SSTGH040MSSFKPG



Aplicação

Característica especial	Sem silicone; Contactos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corrente máx. de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Peso [g]	24,9
Dimensões [mm]	20 x 20 x 52
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Material da porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

E12266



Plugável

SSTGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais de parafuso: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 2,5...3,5 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

